

AlphaLUXX Mobil

Vorgabe:	Einfache Montage auf Stativ und Bodenständer
Lösung:	AlphaLUXX mit Ständer für Boden und Stativ
Einsatzgebiete:	Einsätze bei Armee, Feuerwehr, Zivilschutz, etc.

Ausgangslage

Unser Hochleistungsstrahler AlphaLUXX wird standardmässig mit einem Montagebügel geliefert. Zur Optimierung für verschiedene Einsatzmöglichkeiten hat GIFAS einen Ständer entwickelt, welcher einfach und schnell auf einem Stativ montierbar ist, dank eines Befestigungszapfen unten am Ständer. Ebenso bietet dieser einen zweiten Nutzen, in dem er einfach auf dem Boden platziert werden kann.


Der Winkel des Strahlers kann seitlich anhand zweier Sterngriffe verstellt werden. Um Stolperfallen zu verhindern wird das Kabel auf den integrierten Haspel aufgerollt.



Kundennutzen

- Gute und helle Ausleuchtung
- Schnelle Montage auf Stativ
- Praktischer Ständer für Boden

Abmessung



Die AlphaLUXX Mobil ist robust und wetterfest



AlphaLUXX Mobil mit Bodenständer einfach in der Wiese platziert

Anwendung auf Stativ



Vergleich AlphaLUXX mit Halogenstrahler 1'000 W



Ausleuchtung mit AlphaLUXX Army auf Stativ



Ausleuchtung mit Halogenstrahler auf Stativ